

## LASANTO armstoel: montage instructies Quickclick (QC) opening Ø6mm



Voor de Lasanto eetstoel wordt als anti-krasvilt geadviseerd: Quickclick (QC) opening Ø6mm (binnenmaat).

Echter is deze niet 1 op 1 te monteren en moet er een kleine aanpassing gedaan worden om deze passend te maken.

\* de pennen zijn namelijk te lang en moeten ingekort worden.

\* de pennen zijn iets te dik en van hard plastic, deze moeten met enige kracht in de poot geslagen worden.

Je moet eerst het dopje inkorten tot de maat van het huidige dopje. (zie foto)



Vervolgens met een kleine hamer het eerste stukje in de poot slaan.



Het laatste stukje met een grotere hamer er in tikken.



Vervolgens het vilt dopje er op klikken.

